


Филтър с активен въглен MS9-LFX-N1-U

Номер на част: 553034

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Филтър с активен въглен
Работно налягане	0 бар...20 бар
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	6500 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура на флуида	5 °C...30 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.003 mg/m3
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2000 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	1 NPT
Пневматична връзка 2	1 NPT
Материал на покритието	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	Активен въглен
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал контролен прозорец	POLYAMID