

Съединителен кабел MNJ9-KMH-0,5-MF

Номер на част: 553121

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Одобрение	RCM Mark
Допълнителни функции	Гасене на искри Намаляване на задържащия ток с оползотворяване на енергията Защитно изключване
Начин на закрепване	с отвор с монтажна шина по избор:
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	40 g
Електрическо присъединяване	2-полюсно/2-жилно/4-жилно Куплунг прав/куплунг прав/кабел
Диапазон на работното напрежение DC	12 V...53 V
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Указание за експлоатацията	Захранването трябва да може да осигурява поне 1,7 A без прекъсване на напрежението.
Указание за консумирана мощност	Слаботокова фаза 2 W, силнотокова фаза 7 W, за всеки канал
Продължителност на включване	100% Спазвайте указанията за работа на електромагнитните разпределители.
Диапазон на пусковия сигнал DC	3 V...30 V
Указание относно входния ток	Линейно нарастване 0,09 - 0,44 mA при пусков сигнал от 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA при пусков сигнал от 15 - 30 V
Входно съпротивление	34 kOhm
Дължина на кабела	0.5 m
Характеристики на проводника	за статични приложения
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия

Характеристика	Стойност
Материал на кабелната обвивка	PUR PVC
Материал на тялото	POM