


Шина MHJ9-P16

Номер на част: 553125

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	10 mm
Макс. брой места за разпределители	16 Възможни са изпълнения според изискванията на клиента
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	428 g
Начин на закрепване	със крепежен ъгъл
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав, анодирана