

Силфон, комплект DADB-V6-100-S351-375

Номер на част: 553383

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	93 mm
Размер	100
Диапазон на хода	351 mm...375 mm
Удължение на буталния прът	87 mm
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон комплект с улавяне на отработения въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Устойчивост на флуиди	Прах Стружки Масла Греси Бензин
Клас защита	IP54
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	284 g
Начин на закрепване	с възможност за придвижване със стопорен винт
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал елементи за адаптиране	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на силфона	NBR
Материал на стопорните винтове	високолегирана стомана, неръждаема