

Силфон, комплект DADB-S1-20-S251-300

Номер на част: 553417

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	29 mm
Размер	20
Диапазон на хода	251 mm...300 mm
Удължение на буталния прът	86 mm
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон комплект с улавяне на отработения въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Устойчивост на флуиди	Прах Стружки Масла Греси Бензин
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	85 g
Начин на закрепване	със стопорен винт с вътрешна резба
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал елементи за адаптиране	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на силфона	NBR
Материал на стопорните винтове	високолегирана стомана, неръждаема