

Шлаух PUN

Номер на част: 553573

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	3 mm...16 mm
Вътрешен Ø	2 mm...11 mm
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...30 бар
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Цвят	син кафяв жълт зелен естествен червен черен сребрист прозрачно синьо полупрозрачно жълто полупрозрачно зелено Прозрачно червено полупрозрачно черно бял
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)