

Шлаух PAN

Номер на част: 553610

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	4 mm...16 mm
Вътрешен Ø	2.5 mm...12 mm
Съответства на стандарта	DIN 73378-PA12-PHL
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...35 бар
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Минерално масло
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-60 °C...100 °C
Цвят	син кафяв жълт зелен естествен червен черен сребрист бял
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PA12-P TPE-A