

**Шлаух**  
**PAN-8X1,25-BL-400**  
Номер на част: 553896

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                             | Стойност                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                   | 8 mm                                                                                                                             |
| радиус на огъване в зависимост от дебита   | 43 mm                                                                                                                            |
| Вътрешен Ø                                 | 5.9 mm                                                                                                                           |
| Мин. радиус на огъване                     | 22 mm                                                                                                                            |
| Характеристики на шланга                   | подходяща верига кабеловодеща                                                                                                    |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 бар...15 бар<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                            |
| Одобрение                                  | TÜV                                                                                                                              |
| Орган, издаващ сертификати                 | B 013277 0506 00                                                                                                                 |
| Работен флуид                              | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                  |
| Сертификат за LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                   |
| Температура на околната среда              | -30 °C...80 °C                                                                                                                   |
| Тегло на продукта по дължина               | 0.024 kg/m                                                                                                                       |
| Пневматична връзка                         | за щекерна връзка с външен Ø 8 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm |
| Цвят                                       | син                                                                                                                              |
| Твърдост по Шор                            | D 55 +/-3                                                                                                                        |
| Указание за материала                      | Съответствие с RoHS                                                                                                              |
| Материал на шланга                         | TPE-A                                                                                                                            |