

Шлаух
PAN-6X1-SW
Номер на част: 553913

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	6 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	32 mm
Вътрешен Ø	4 mm
Мин. радиус на огъване	14 mm
Характеристики на шланга	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 бар...19 бар -13.775 psi...275.5 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.016 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шланга	TPE-A