



Регулираща плоча VABF-S1-2-R2C2-C-6

Номер на част: 555759

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	54 mm
Въз основа на стандарт	ISO 5599-1
Монтажно положение	произволно
Пневматична вертикална линия	Регулатор на налягане за 2
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Избор на допълнителен манометър	възможно е
Диапазон на регулиране на налягането	0.1 MPa...0.6 MPa 1 бар...6 бар 14.5 psi...87 psi
Входно налягане 1	0.5 бар...10 бар 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	1230 g
Вид закрепване вертикална линия	върху основа върху основа
Присъединяване на манометър	с фиксираща скоба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал контролен елемент	POLYAMID
Материал на тяло контролер	Алуминиева отливка под налягане