



# Регулираща плоча VABF-S1-2-R4C2-C-10

Номер на част: 555764

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                      | 54 mm                                                                    |
| Въз основа на стандарт               | ISO 5599-1                                                               |
| Монтажно положение                   | произволно                                                               |
| Пневматична вертикална линия         | Регулатор на налягане за 2 и 4                                           |
| Функция на регулатор                 | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване                    |
| Избор на допълнителен манометър      | възможно е                                                               |
| Диапазон на регулиране на налягането | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 бар...10 бар<br>14.5 psi...145 psi                  |
| Входно налягане 1                    | 0.5 бар...10 бар<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi               |
| Работен флуид                        | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 0 - няма опасност от корозия                                             |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Клас защита                          | IP65<br>NEMA 4                                                           |
| Температура на околната среда        | -5 °C...50 °C                                                            |
| Тегло на продукта                    | 1990 g                                                                   |
| Вид закрепване вертикална линия      | върху основа<br>върху основа                                             |
| Присъединяване на манометър          | с фиксираща скоба                                                        |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал контролен елемент           | POLYAMID                                                                 |
| Материал на тяло контролер           | Алуминиева отливка под налягане                                          |