


Шина
MNJ10-P16
Номер на част: 557608

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	11 mm
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Макс. брой места за разпределители	16 Възможни са изпълнения според изискванията на клиента
Одобрение	RCM Mark
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	635 g
Начин на закрепване	със скрепителен ъгъл
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав, анодирана