

Куплунг
EAMD-67-82-25-32X32-U
Номер на част: 558007

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	25 mm
Монтажен диаметър 2	32 mm
Размер	67
Номинална дължина	82 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	831 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	150 Nm
Тегло на продукта	1557 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS