


**Куплунг**  
**EAMD-67-51-24-32X32-U**  
Номер на част: 558008

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 24 mm                 |
| Монтажен диаметър 2             | 32 mm                 |
| Размер                          | 67                    |
| Номинална дължина               | 51 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 4500 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 143 Nm                |
| Тегло на продукта               | 736 g                 |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |