

**Пръстен центроващ**  
**EAML-38-4-38**  
Номер на част: 558030

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                   | Стойност            |
|----------------------------------|---------------------|
| Монтажен диаметър 1              | 38 mm               |
| Монтажен диаметър 2              | 38 mm               |
| Монтажно положение               | произволно          |
| Сертификат за LABS               | VDMA24364-B2-L      |
| Температура на лагера            | -25 °C...60 °C      |
| Относителна влажност на въздуха  | 0 - 95 %            |
| Температура на околната среда    | -10 °C...60 °C      |
| Тегло на продукта                | 4 g                 |
| Код на интерфейс актуатор        | K38                 |
| Код на интерфейс тяло на куплунг | 38A<br>38D          |
| Указание за материала            | Съответствие с RoHS |