

Цапфа
EAMB-34-6-25X26-23X27
Номер на част: 558037

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	25 mm
Монтажен диаметър 2	23 mm
Размер	120
Номинална дължина	26 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	18.2 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	100 Nm
Тегло на продукта	201 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS