

Цапфа
EAMB-44-7-35X30-32X32
Номер на част: 558038

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	35 mm
Монтажен диаметър 2	32 mm
Размер	185
Номинална дължина	30 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	4500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	75.3 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	200 Nm
Тегло на продукта	463 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS