

**Съединител**  
**NPQM-DK-M7-Q4-P10**  
Номер на част: 558659

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Размер                                        | Стандартно                                                          |
| Номинален диаметър                            | 3 mm                                                                |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка        | Пръстен уплътнителен                                                |
| Конструкция                                   | права форма                                                         |
| Размер на опаковката                          | 10                                                                  |
| Конструктивна структура                       | Push-pull принцип                                                   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон  | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 бар...16 бар<br>-13.775 psi...232 psi |
| Работен флуид                                 | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна работа в омаслено състояние                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 1 - ниска опасност от корозия                                       |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на околната среда                 | -20 °C...70 °C                                                      |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 3 Nm                                                                |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 20 %                                                              |
| Тегло на продукта                             | 5 g                                                                 |
| Начин на закрепване                           | Вътрешен шестостен SW3                                              |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба M7                                                     |
| Пневматична връзка 2                          | за шлаух с външен Ø 4 mm                                            |
| Цвят на освобождаващия пръстен                | сребрист                                                            |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на тялото                            | Месинг, никелиран                                                   |
| Материал уплътнение на шлаух                  | NBR                                                                 |