

Направляваща ос EGC-80- -FA

Номер на част: 558865

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работен ход	50 mm...8500 mm
Размер	80
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Моменти на площта на сечението 2-ра степен Ix	844000 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	1160000 mm ⁴
Макс. сила Fy	3050 Б
Макс. сила Fz	3050 Б
Макс. съпротивление на преместване при празен ход	15 Б
Макс. момент Mx	36 Nm
Макс. момент My	97 Nm...228 Nm
Макс. момент Mz	97 Nm...228 Nm
Макс. сила Fy обща ос	3050 Б
Макс. сила Fz обща ос	3050 Б
Макс. момент Mx обща ос	36 Nm
Макс. момент My обща ос	97 Nm...228 Nm
Макс. момент Mz обща ос	97 Nm...228 Nm
Инерционен момент при усукване It	551000 mm ⁴
Пневматична връзка крепежен елемент	M5
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав анодиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на предпазния профил	ABS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран

Характеристика	Стойност
Материал на водача на плъзгача	Стомана
Материал направляваща	Стомана
Материал плъзгач	Алуминиева ковка сплав анодиран