


Направляваща ос EGC-185- -FA

Номер на част: 558868

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работен ход	50 mm...8500 mm
Размер	185
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Моменти на площта на сечението 2-ра степен Ix	23400000 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	27400000 mm ⁴
Макс. сила Fy	15200 Б
Макс. сила Fz	15200 Б
Макс. съпротивление на преместване при празен ход	15 Б
Макс. момент Mx	529 Nm
Макс. момент My	1157 Nm...1820 Nm
Макс. момент Mz	1157 Nm...1820 Nm
Макс. сила Fy обща ос	15200 Б
Макс. сила Fz обща ос	15200 Б
Макс. момент Mx обща ос	529 Nm
Макс. момент My обща ос	1157 Nm...1820 Nm
Макс. момент Mz обща ос	1157 Nm...1820 Nm
Инерционен момент при усукване It	14100000 mm ⁴
Пневматична връзка крепежен елемент	M5
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав анодиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на предпазния профил	ABS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран

Характеристика	Стойност
Материал на водача на плъзгача	Стомана
Материал направляваща	Стомана
Материал плъзгач	Алуминиева ковка сплав анодиран