

Свързващ кабел VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Номер на част: 560410

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	605 g
Електрическо присъединяване	Кабел с щекер
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Мин. радиус на огъване на кабела	63 mm
Диаметър на кабела	12.5 mm
Структура на кабела	25 x 0,34 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PU)