

Капак
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Номер на част: 560429

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	102 g
Електрическо присъединяване	възможност за конфекциониране
Допустим диаметър на кабела	5 mm...13 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия