

**Планка
VMPAL-EU**
Номер на част: 560955

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	18.7 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	Обемен заглушител
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	60 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	POLYAMID