

Планка VMPAL-EG-QS10

Номер на част: 560957

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	20.5 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	уловен отработен въздух
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...5 бар
Входно налягане 1	0.5 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	30 g
Пневматична връзка 3/5 комбинирана	за шлаух с външен Ø 10 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	POLYAMID