

Електрическа свързка VMPAL-EVAP-10-2

Номер на част: 560962

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на разпределителя	10 mm
Макс. брой места за разпределители	1
Максимален брой бобини на разпределители	2
Интегрирана функция	Присвояване на функцията на разпределителя с цветно кодиране
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	9 g
Цвят на тялото	черен
Материал на тялото	POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS