

# Присъединителна плоча VMPAL-AP-14-QS1/4"-1-T1

Номер на част: 561031

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                           | Стойност                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                   | 14.9 mm                                                                  |
| Дължина                                  | 107.3 mm                                                                 |
| Размер на растерната решетка             | 14.9 mm                                                                  |
| Размер на разпределителя                 | 14 mm                                                                    |
| Разделяне на зони с налягане             | Канал 1                                                                  |
| Макс. брой места за разпределители       | 1                                                                        |
| Посока на потока                         | реверсивна                                                               |
| Структура на вентилен остров             | Могат да се смесват различни размери на разпределители                   |
| Максимален брой бобини на разпределители | 1                                                                        |
| Работно налягане                         | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                                   |
| Управляващо налягане                     | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар                                       |
| Работен флуид                            | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK       | 3 - висока опасност от корозия                                           |
| Сертификат за LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда            | -5 °C...50 °C                                                            |
| Тегло на продукта                        | 51.35 g                                                                  |
| Пневматична връзка 2                     | за шлаух с външен Ø 1/4 "                                                |
| Пневматична връзка 4                     | за шлаух с външен Ø 1/4 "                                                |
| Указание за материала                    | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на присъединителната плоча      | Подсилен с POLYAMID                                                      |