


**Куплунг**  
**EAMD-25-22-6.35-10X12**  
Номер на част: 561293

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 6.35 mm               |
| Монтажен диаметър 2             | 10 mm                 |
| Размер                          | 25                    |
| Номинална дължина               | 22 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 8000 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 3.6 Nm                |
| Тегло на продукта               | 43.7 g                |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |