

Шлаух PUN-V0-6X2-WS-C

Номер на част: 561714

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	6 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	24 mm
Вътрешен Ø	2 mm
Мин. радиус на огъване	7 mm
Характеристики на шланга	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 бар...30 бар -13.775 psi...435 psi
Указание относно работното налягане	При приложения с образувачи се при заваряване пръски: макс. 1 MPa при 20 °C, макс. 0,9 MPa при 40 °C, макс. 0,7 MPa при 60 °C Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Указание за температурата на околната среда	използване без налягане до 90 °C
Тегло на продукта по дължина	0.032 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 2 mm
Цвят	бял
Указание за цвят	отклонение от стандартния цвят поради защита от пламък
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шланга	TPE-U(PU)