



Т-съединител **NEDU-M12D4-M12T4-IS** Номер на част: 562248



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101
Взривозащита	Спазване на указанията в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Честота на свързване	100
Начин на закрепване	завинтване
Тегло на продукта	25.5 g
Електрическо присъединяване	4-полюсна/4-полюсна/4-полюсна А-кодиран/А-кодиран/А-кодиран Куплунг/куплунг/щекер M12x1/M12x1/M12x1
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Материал на тялото	Подсилен с TPE-U(PU) Цинкова отливка под налягане
Материал на холендровата гайка	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	FPM
Материал щекерни контакти	Медна сплав златно покритие