

## Аксиален модул ЕАММ-А-Р8-38А-42А

Номер на част: 562650

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                   | Стойност               |
|----------------------------------|------------------------|
| Номинална дължина                | 15 mm                  |
| Монтажно положение               | произволно             |
| Макс. обороти                    | 8000 1/мин             |
| Сертификат за LABS               | VDMA24364-B2-L         |
| Температура на лагера            | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха  | 0 - 95 %               |
| Клас защита                      | IP40                   |
| Температура на околната среда    | -10 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент          | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент          | 3.5 Nm                 |
| Тегло на продукта                | 160 g                  |
| Код на интерфейс актуатор        | P8-38A                 |
| Код на интерфейс мотор In        | 42A                    |
| Код на интерфейс тяло на куплунг | 38A.2                  |
| Указание за материала            | Съответствие с RoHS    |