


Аксиален модул EAMM-A-P8-38A-40A

Номер на част: 562652

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	9 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	100 g
Код на интерфейс актуатор	P8-38A
Код на интерфейс мотор In	40A
Код на интерфейс тяло на куплунг	38A.2
Указание за материала	Съответствие с RoHS