


Фланец на мотор EAMF-A-38A-42A

Номер на част: 562668

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	112 g
Код на интерфейс мотор In	42A
Код на интерфейс тяло на куплунг	38A.2
Указание за материала	Съответствие с RoHS