

Куплунг
EAMC-16-20-4-5
Номер на част: 562674

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	4 mm
Монтажен диаметър 2	5 mm
Размер	16
Номинална дължина	20 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.28 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	0.7 Nm
Тегло на продукта	8 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS