

**Куплунг**  
**ЕАМС-30-32-8-14**  
Номер на част: 562682

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност               |
|---------------------------------|------------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 8 mm                   |
| Монтажен диаметър 2             | 14 mm                  |
| Размер                          | 30                     |
| Номинална дължина               | 32 mm                  |
| Монтажно положение              | произволно             |
| Макс. обороти                   | 8000 1/мин             |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %               |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент         | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 12.5 Nm                |
| Тегло на продукта               | 48 g                   |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS    |