


Филтър MS9-LF-G-CUV

Номер на част: 564109

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	5 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Степен на отделяне на конденз	75 %
Работно налягане	2 бар...12 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	5 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Размер на порите	5 Em
Тегло на продукта	2000 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовия диск	POM
Материал опора филтър	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на крепителен винкел	Алуминиева отливка под налягане
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътнението на корпуса	NBR

Характеристика	Стойност
Материал контролен прозорец	POLYAMID
Материал на разделителната тарелка	POM