

Регулатор на налягане MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

Номер на част: 564138

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Фиксатор на задействането	заклучване с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	предуправляем мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	1 бар...20 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.4 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1400 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на крепежен винт	Алуминиева отливка под налягане
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане

Характеристика	Стойност
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	NBR
Материал на повдигач вентил	Алуминиева ковка сплав NBR POM