

Съединител
QBF-1/8-5/16-U
Номер на част: 564639

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	0.236 инча
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Покритие
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.095 MPa...1 MPa 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	5.16 ft-lbf
Тегло на продукта	0.66 oz
Начин на закрепване	Външен шестостен 9/16
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба 1/8 NPT
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 5/16"
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на уплътнението на резбата	PTFE
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема