

# Свързващ кабел NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Номер на част: 565291

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Начин на закрепване                                            | 4-40UNC                                                    |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                 |
| Тегло на продукта                                              | 1432 g                                                     |
| Електрическо присъединяване                                    | 44-полюсно<br>Куплунг<br>Sub-D                             |
| Диапазон на работното напрежение DC                            | 30 V                                                       |
| Допустим ток при 40°C                                          | 0.86 A                                                     |
| Дължина на кабела                                              | 10 m                                                       |
| Характеристики на проводника                                   | за статични приложения                                     |
| Мин. радиус на огъване на кабела                               | 95 mm                                                      |
| Диаметър на кабела                                             | 9.6 mm                                                     |
| Допуск за диаметър на кабела                                   | ± 0,5 mm                                                   |
| Структура на кабела                                            | 40 x 0,14 mm <sup>2</sup>                                  |
| Клас защита                                                    | IP65<br>IP67<br>в монтирано състояние                      |
| Температура на околната среда                                  | -5 °C...60 °C                                              |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                            |
| Материал на кабелната обвивка                                  | PVC                                                        |
| Материал на тялото                                             | PBT                                                        |
| Материал щекерни контакти                                      | Бронз<br>златно покритие                                   |