

Колекторна плоча CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Номер на част: 565703

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Начин на закрепване	върху свързващ блок CPX-M-GE..
Тегло на продукта	100 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	IP20
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство
Взривозащита	Зона 0 (IEC-EX) Зона 20 (IEC-EX) Зона 22[20] (UKEX) Зона 2[0] (UKEX)
Категория ATEX, газ	II (1) G
Категория ATEX, прах	II (1) D
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Начин на взривозащита, газ	[Ex ia Ga] IIC
Начин на взривозащита, прах	[Ex ia Da] IIIC
Ex-температура на околната среда	-5°C <= Ta <= +50°C
Орган, издаващ сертификати	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Електрическо присъединяване	8-полюсно/8-полюсно
Брой входове	8