

Колекторна плоча CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Номер на част: 565705

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Начин на закрепване	върху свързващ блок CPX-M-GE..
Тегло на продукта	120 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство
Взривозащита	Зона 0 (IEC-EX) Зона 20 (IEC-EX) Зона 22[20] (UKEX) Зона 2[0] (UKEX)
Категория ATEX, газ	II (1) G
Категория ATEX, прах	II (1) D
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Начин на взривозащита, газ	[Ex ia Ga] IIC
Начин на взривозащита, прах	[Ex ia Da] IIIC
Ex-температура на околната среда	-5°C <= Ta <= +50°C
Орган, издаващ сертификати	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване	4-полюсно 4x куплунг А-кодиран M12x1 кръгъл щекерен съединител
Брой входове	8