

Щекер
NECU-L3G8-C2
Номер на част: 565710

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	100
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	56 g
Електрическо присъединяване	8-полюсно Клема с винт Щекер, прав
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	12 A
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Сечение на връзката	0.2 mm²...2.5 mm²
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие