

Шина
VABM-L1-14W-G14-12
Номер на част: 566651

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	16 mm
Макс. брой места за разпределители	16
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане монтаж върху монтажна шина	1.5 Nm
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.65 Nm
Макс. въртящ момент на затягане стенов монтаж	3 Nm
Тегло на продукта	972 g
Връзка за управляващ въздух 12/14	M5
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	M5
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/8
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав