

# Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1VH3-LP

Номер на част: 566715

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                          | Стойност                     |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Защита от неправилна полярност          | биполярна                    |
| Допълнителни функции                    | Гасене на искри              |
| Индикатор за състояние на сигнала       | Светодиод                    |
| Номинално работно напрежение DC         | 12 V<br>24 V                 |
| Устойчивост на импулсно напрежение      | 0.8 kV                       |
| Степен на замърсяване                   | 3                            |
| Разширена температура на околната среда | -5 - 60 °C                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK      | 0 - няма опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Клас защита                             | IP40                         |
| Температура на околната среда           | -5 °C...50 °C                |
| Монтажно положение                      | произволно                   |
| Тегло на продукта                       | 1.5 g                        |
| Електрическо присъединяване             | 2-полюсен<br>Куплунг         |
| Свързване на защитния проводник         | не е наличен                 |
| Начин на закрепване                     | Кабел клип                   |
| Цвят на тялото                          | черен                        |
| Указание за материала                   | Съответствие с RoHS          |
| Материал на тялото                      | POLYAMID                     |