


Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1S3-LR

Номер на част: 566721

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Допълнителни функции	Гасене на искри Намаляване на задържащия ток
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	1.6 g
Електрическо присъединяване	2-полюсен Куплунг
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	Кабел клип
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID