

Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1VL3-LP

Номер на част: 566724

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Защита от неправилна полярност	биполярна
Допълнителни функции	Гасене на искри
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Номинално работно напрежение DC	12 V 24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Степен на замърсяване	3
Разширена температура на околната среда	-5 - 60 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	17.5 g
Сечение на връзката	0.14 mm ²
Електрическо присъединяване	Гъвкав многожилен проводник
Дължина на кабела	2.5 m
Краища на жила	Кабелен накрайник
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Начин на закрепване	Кабел клип
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID