

# Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1L2-LR

Номер на част: 566727

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Защита от неправилна полярност                                 | за работно напрежение                                |
| Допълнителни функции                                           | Гасене на искри<br>Намаляване на задържащия ток      |
| Индикатор за състояние на сигнала                              | Светодиод                                            |
| Номинално работно напрежение DC                                | 24 V                                                 |
| Устойчивост на импулсно напрежение                             | 0.8 kV                                               |
| Степен на замърсяване                                          | 3                                                    |
| Одобрение                                                      | RCM Mark                                             |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС                    |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 0 - няма опасност от корозия                         |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Клас защита                                                    | IP40                                                 |
| Температура на околната среда                                  | -5 °C...60 °C                                        |
| Монтажно положение                                             | произволно                                           |
| Тегло на продукта                                              | 7.8 g                                                |
| Сечение на връзката                                            | 0.14 mm <sup>2</sup>                                 |
| Електрическо присъединяване                                    | Гъвкав многожилен проводник                          |
| Дължина на кабела                                              | 1 m                                                  |
| Краища на жила                                                 | Кабелен накрайник                                    |
| Свързване на защитния проводник                                | не е наличен                                         |
| Начин на закрепване                                            | Кабел клип                                           |
| Цвят на тялото                                                 | черен                                                |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                  |
| Материал на тялото                                             | POLYAMID                                             |