

Шлаух PEN-.-U

Номер на част: 567448

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 бар...4 бар -13.775 psi...58 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-22 AF...140 AF
Цвят	син кафяв жълт зелен естествен червен черен сребрист бял
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE