

Шлаух PLN-.-U

Номер на част: 567449

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 бар...7 бар -13.775 psi...101.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-22 AF...178 AF
Цвят	син кафяв жълт зелен естествен червен черен сребрист бял
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE