


Линейно задвижване

DGC-25- -HD-

Номер на част: 567548

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	1 mm...5000 mm
Ø на буталото	25 mm
Демпфериране	Демпфер, постоянна характеристична крива Демпфер, променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Защитена сачмено-винтова направляваща Допълнителен плъзгач, стандартен, вляво Допълнителен плъзгач, стандартен вдясно
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	295 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	295 Б
Движеща се маса	2.25 kg
Движеща се маса при ход 0 mm	7.51 kg
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	0.105 kg
Начин на закрепване	с принадлежности
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)