

# Шлаух PUN-H-3/16-SW-150-CB

Номер на част: 567955

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø инч                                                 | 3/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| радиус на огъване в зависимост от дебита                     | 0.069 Фута                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Мин. радиус на огъване                                       | 0.025 Фута                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Указание за използване                                       | TPE-U на базата на етер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Характеристики на шлауха                                     | подходяща верига кабеловодеща                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Зависещо от температурата работно налягане                   | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Указание относно работното налягане                          | Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,3 МПа при 0 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Работен флуид                                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Противопожарно изпитване на материала                        | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Категория чистота на помещението                             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Годност за хранителни продукти                               | вж. Разширена информация за материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Температура на околната среда                                | -31 AF...145 AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тегло на продукта по дължина                                 | 1.4 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Пневматична връзка                                           | за щекерна връзка с външен Ø 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвят                                                         | черен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Твърдост по Шор                                              | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал на шлауха                                           | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |